

Garant**CaraFin deimantinė poliravimo kaladėlė elastinga, 98×69×22 mm, Grūdėtumas: D10µm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557510 D10
GTIN	4045197888365
Produktų klasė	51G

Aprašymas**Modelis:**

CaraFin deimantiniai poliravimo įrankiai, kurių viena pusė dengta **monokristaliniais deimantais**. Sudėtyje esantys deimantų grūdėliai užtikrina žymiai **geresnę nuėmimo lygį** nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdėliai. Glotnus poliravimas.

Privalumai:

Negaištamą papildomą laiką paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą. Deimantinis poliravimo blokelis iš aukštos kokybės **elastingos poliuretano putos**.

Paskirtis:

Tinka tiksliam **kietų ruošinių ir spalvotųjų metalų** apdirbimui. Idealiai prisitaiko prie detalės formų.

Tinka sausam ir drėgnam poliravimui.

Techninis aprašymas

Šlifavimo priemonių kodas	D
Plotis	69 mm
Aukštis	26 mm
Ilgis	98 mm
Matmenys	98×69×22 mm
Poliravimo etapas	Baigiamasis poliravimas

Serija	CaraFin
Produkto pavadinimo požymis	98×69×22 mm
Produkto rūšis	Poliravimo kaladėlė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		