

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 50 mm, RD-ZB, Grūdėtumas: 50**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573510 50
GTIN	50051131075240
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Bristle specialaus valymo diskai − tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais Cubitron ir aliuminio oksido grūdėmis, **ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.**

Paskirtis:

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui. Tinka tiesiniams ir mažiems kampiniams šlifuokliams su **Roloc™** tvirtinimo lėkštelėmis Nr. 554090 – 554094 (Ø 6 mm įtvaras arba M14 sriegis).

Pastaba:

Visą Roloc™ greitojo keitimo sistemą Ø 50 mm ir Ø 75 mm rasite nuo Nr. 554005.

Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Spalva: žalia

maksimalus sūkių skaičius: 25000 min⁻¹

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	50
maksimalus sūkių skaičius	25000 min ⁻¹

Spalva	žalia
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	RD-ZB
Gamintojo pavadinimas	RD-ZB
Produkto rūšis	Taurelės formos šepetys

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi lšorinis Ø 50 mm	554089 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 50 mm	554091 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554092 50
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 50 mm	554090 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554093 50