

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Taurelės formos šepetys Dvopusio pynimo, plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1× sriegis M: 65XM14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	572105 65XM14
GTIN	4017359380109
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:**

Lygi viela, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

**Dviejų krypčių pynimas (dešininis / kairinis)** dar stipresniam poveikiui, atliekant sudėtingus valymo darbus. Labai tinka kampų ir kraštų valymui, mažas spindulinis mušimas.

**Paskirtis:**

Specialiai kampiniams šlifokliams tvirtinti.

Su **vidiniu sriegiu M14.**

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	12500 min <sup>-1</sup>
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Šerių storis	0,5 mm
Apsauginis žiedas	ne
Ilgis H <sub>1</sub>	20 mm

Sriegis M	M14
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	Dvipusis pynimas
Produkto rūšis	Taurelės formos šepetys