


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush, A tipo, Ø 150 mm, BB-ZB, Grūdėtumas: 50**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573565 50
GTIN	048011276052
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Specialaus valymo diskai – tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdėmis, **ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.**

Radialinis Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).

Su skersai išdėstytais šeriais (A tipo), skirta **stipriam apdirbimui.**

Paskirtis:

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvųjų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimui, valymui ir užvartų nuėmimui.

Kiaurymės Ø 25,4 mm su priedamais pritaikymo žiedais Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Su adapteriu Nr. 573580 pritaikomas pageidaujama pločiui. Skirta naudoti dvigubo šlifavimo staklėse, ant tiesinių šlifuočių arba ant lanksčių velenų su įtvartais. Nr. 556380 dyd.

Techninis aprašymas

Spalva	žalia
Grūdėtumas	50
Šepetio Ø D ₁	150 mm

Šepečio plotis	12 mm
maksimalus sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	BB-ZB
Gamintojo pavadinimas	BB-ZB
Produkto rūšis	Apvalus šepetys

Priedai

Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1	556380 1
Praplėtimo adapterių rinkinys, 4 dalių	573580
Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1-2	556380 1-2