

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush, C tipo, Ø 25 mm Rinkinys 24 dalių, koto Ø 3 mm, RB-ZB,
Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 573545 120 |
| GTIN | 30048011276138 |
| Produktų klasė | 53M |

Aprašymas**Modelis:**

Specialaus valymo diskai – tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdėliais, **ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.**

Radialinis Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).

Įtvaras (**koto Ø 3 mm**) nuimamas. Segmentus galima sujungti ir pasiekti norimą šepetio plotį.

Su lenkais šeriais (C tipo), skirtas **profiliuotų paviršių apdirbimui.**

Paskirtis:

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.

Skirtas tiesiniams šlifavimams arba lankstiems velenams be papildomų priedų.

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.

Tiekimo sudėtis:

24 atskiri segmentai (apie 1,6 mm pločio) **su įtvaru**, koto Ø 3 mm.

Techninis aprašymas

| | |
|------------|-------|
| Grūdėtumas | 120 |
| Spalva | balta |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Šepečio $\varnothing D_1$ | 25 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 35000 min ⁻¹ |
| Šepečio plotis | 1,6 - 10 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 3 mm |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Produkto pavadinimo požymis | RB-ZB |
| Gamintojo pavadinimas | RB-ZB |
| Produkto rūšis | Apvalus šepetys |