

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Žalvarinė viela 0,20 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 40X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574350 40X10
GTIN	4017359007099
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

**Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą. Sudėtingiems spalvotojų metalų užvartų nuėmimo ir valymo darbams.

**Techninis aprašymas**

Ilgis H <sub>1</sub>	9 mm
Šerių storis	0,2 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	40 mm
maksimalus sūkių skaičius	18000 min <sup>-1</sup>
Plotis L <sub>1</sub>	10 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Šerių medžiaga	Žalvarinė viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys