


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 40X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

574000 40X10

GTIN

4017359037409

Produktų klasė

57L

Aprašymas**Modelis:**Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.****Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymasŠepečio Ø D₁

40 mm

Šerių storis

0,3 mm

Ilgis H₁

9 mm

maksimalus sūkių skaičius

18000 min⁻¹Plotis L₁

10 mm

Koto Ø D_s

6 mm

Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys