

HOLEX**Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, chromuoti, Raktų skaičius: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613960 9
GTIN	4045197159922
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	9
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613950 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613950 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613950 10
Plastikinis laikiklis su fiksavimo liežuvėliu Kai raktų skaičius 11	611700 11
Plastikinis laikiklis su fiksavimo liežuvėliu Kai raktų skaičius 9	611700 9
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613950 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613950 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613950 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613950 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613950 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613950 19