

**Coliniai kombinuoti veržliarakčiai, chromuotas, Rakto dydis: 1/2in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613970 1/2
GTIN	4045197550071
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.  
Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	1/2 in
maksimalus žiočių aukštis h1	6,5 mm
Rakto ilgis L	171 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais
maksimalus kilpos aukštis h <sub>2 maks.</sub>	11 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

