

**Coliniai kombinuoti veržliarakčiai, chromuotas, Rakto dydis: 9/16in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613970 9/16
GTIN	4045197550088
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h1	6,5 mm
Rakto ilgis L	181 mm
Rakto dydis	9/16 in
Raktų dydžių matmenys	coliais
maksimalus kilpos aukštis h _{2maks.}	12 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

