

Garant
Kompaktiškas neaustinės medžiagos diskas, Ø 115 mm, Grūdėtumo palyginimas: 150

Užsakymo data

Užsakymo numeris	566991 150
GTIN	4045197888815
Produktų klasė	51M

Aprašymas
Modelis:

Presuota neaustinė medžiaga su sintetine derva surištu korundu užtikrina **medžiagos nuėmimą ir baigiamąjį apdirbimą vienu metu.**

Paskirtis:

Plokštumų ir briaunų apdirbimui kampiniais šlifjuokliais (rekomenduojamas sūkių skaičius 6000 min⁻¹). **Vidutinio kietumo** modelis su **didesniu abrazyvumu ir itin tvirtomis briaunomis.**

Universaliam užvartų nuėmimui, intensyvus šlifavimas užtikrinant tolygų paviršiaus apdirbimą. maksimalus apskritiminis greitis: 60 m/s

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Smulkumo laipsnis: vidutinis

Kietumo laipsnis: vidutinis

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Modelis: 6 A medium

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Grūdėtumo palyginimas	150
Smulkumo laipsnis	vidutinis

Modelis	6 A medium
Kietumo laipsnis	vidutinis
rekomenduojamas sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Disko Ø	115 mm
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Forma	plokščia
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	60 m/s
Produkto rūšis	Kompaktiškas diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

