

**Coliniai kombinuoti veržliarakčiai, chromuotas, Rakto dydis: 5/8in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613970 5/8
GTIN	4045197550095
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h1	8 mm
Rakto dydis	5/8 in
Rakto ilgis L	201 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais
maksimalus kilpos aukštis h _{2 maks.}	13 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

