

**Coliniai kombinuoti veržliarakčiai, chromuotas, Rakto dydis: 11/16in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613970 11/16
GTIN	4045197550705
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.  
Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus žiočių aukštis h1	8 mm
Rakto dydis	11/16 in
Rakto ilgis L	211 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais
maksimalus kilpos aukštis h <sub>2 maks.</sub>	13 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

