

HOLEX®
Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 33 vnt., Tipas: 12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	638017 12
GTIN	4045197219633
Produktų klasė	62A

Aprašas
Aprašymas:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 642120.

Paskirtis:

Varžtams / veržlėms gs_profil_6kant-einsatz M6–M22 ir varžtams su vidiniu šešibriauniu gs_profil_6kant M5–M18.

Medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 19 vnt. dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Galvutės, 6-briaunės: 8 vnt. Nr. 643220 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T formos rankena: 1 vnt. 641320

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641020 75; 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641620

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640220

Laikoma: Lakštinio plieno dėžė

Ilgis: 445 mm

Plotis: 187 mm

Aukštis: 51 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

12-briaunių galvučių dydžių ribos: 8–34 mm

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 4–14 mm

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	33
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	12-briaunė galvutė
Perdavos profilis	6-briaunis raktas
Raktų dydžių matmenys	metrais
12-briaunių galvučių dydžių ribos	8-34 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-14 mm
Ilgis	445 mm
Plotis	187 mm
Aukštis	51 mm