



## Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, ašinis, Tipas: GT21M



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	434775 GT21M
GTIN	2050001949950
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalaus naudojimo tikslusis linijinio matavimo liestukas.

- **Kūginis matavimo kaištis.**
- **Elektroninis matavimo signalų stiprintuvas užtikrina dar didesnę tikslumą.**
- **Koto Ø 8 mm, užspaudžiamas visas ilgis.**
- **Atsparus temperatūros svyravimams ir šoninėms jėgoms dėl rutulinių guolių.**
- **Puiki elektromagnetinė izoliacija.**

TESA linijinio matuoklio liestukai pasižymi itin geru atkartojamumu bei patvarumu. Tinka su Mahr indikatoriais.

#### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Paskirtis:

Naudojamas universaliai visiems tiksliems matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

#### Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgaliai, spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui.

### Techninis aprašymas

Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške	0,63 N
Suderinamumas	Mahr
Gamintojo pavadinimas	GT21M
Matavimo ribos (diapazonas)	±1 mm
Atsikartojimas	0,01 µm
Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm)	0,2 + 3 × L <sup>3</sup> µm

Matavimo kaiščių iškėlimas	mechanin.
Liestuko kelias	4,3 mm
Apsauginis apvalkalas	Nitrilinės
IP apsaugos klasė	IP 65
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Antgaliai