

HOLEX**Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, chromuoti, Raktų skaičius: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613960 16
GTIN	4045197463814
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	16
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 32 mm	613950 32
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613950 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613950 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 27 mm	613950 27
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613950 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613950 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613950 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm	613950 21
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613950 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 30 mm	613950 30
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm	613950 22
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613950 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 24 mm	613950 24
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613950 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 34 mm	613950 34
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613950 18