



Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, ašinis Rinkinys 10 vnt., Tipas: GT21M



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434776 GT21M
GTIN	2050001949967
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Universalaus naudojimo tikslusis linijinio matavimo liestukas.

- **Kūginis matavimo kaištis.**
- **Elektroninis matavimo signalų stiprintuvas užtikrina dar didesnę tikslumą.**
- **Koto Ø 8 mm, užspaudžiamas visas ilgis.**
- **Atsparus temperatūros svyravimams ir šoninėms jėgoms dėl rutulinių guolių.**
- **Puiki elektromagnetinė izoliacija.**

TESA linijinio matuoklio liestukai pasižymi itin geru atkartojamumu bei patvarumu. Tinka su Mahr indikatoriais.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Naudojamas universaliai visiems tiksliems matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

Tiekimo sudėtis:

Rinkinys po 10 × matavimo liestukų Nr. 434775.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgaliai, spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	GT21M
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške	0,63 N
Matavimo ribos (diapazonas)	±1 mm
Atsikartojimas	0,01 µm

Suderinamumas	Mahr
Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm)	$0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$
Matavimo kaiščių iškėlimas	mechanin.
Liestuko kelias	4,3 mm
Apsauginis apvalkalas	Nitrilinės
IP apsaugos klasė	IP 65
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Antgaliai