



Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, ašinis, Tipas: GT61



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434783 GT61
GTIN	7630041112603
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Liestukas **su dideliu matavimo diapazonu.**

Universalus naudojimo tikslusis linijinio matavimo liestukas.

- **Kūginis matavimo kaištis.**
- **Elektroninis matavimo signalų stiprintuvas užtikrina dar didesnę tikslumą.**
- **Koto Ø 8 mm, užspaudžiamas visas ilgis.**
- **Atsparus temperatūros svyravimams ir šoninėms jėgoms dėl rutulinių guolių.**
- **Puiki elektromagnetinė izoliacija.**

TESA linijinio matuoklio liestukai pasižymi itin geru atkartojamumu bei patvarumu.

Privalumai:

Dėl Vitron apsauginės movos labai tinka dirbant su aušinimo ir tepimo priemonėmis. Ypač tinka kelių matavimo taškų matavimo įrenginiams.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Naudojamas universaliai visiems tiksliams matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgaliai, spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui.

Techninis aprašymas

Atsikartojimas	0,05 µm
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške	0,9 N
Liestuko kelias	10,3 mm
Matavimo kaiščių iškėlimas	mechanin.

Apsauginis apvalkalas	Viton
Matavimo ribos (diapazonas)	± 5 mm
Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm)	$1 + 4 \times L$ μ m
Suderinamumas	TESA
IP apsaugos klasė	IP 65
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Antgaliai