

**Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, ašinis Rinkinys 10 vnt., Tipas: GT61****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434784 GT61
GTIN	7630041113570
Produktų klasė	45A

**Aprašymas****Modelis:**

Liestukas **su dideliu matavimo diapazonu.**

Universalaus naudojimo tikslusis linijinio matavimo liestukas.

- **Kūginis matavimo kaištis.**
- **Elektroninis matavimo signalų stiprintuvas užtikrina dar didesnę tikslumą.**
- **Koto Ø 8 mm, užspaudžiamas visas ilgis.**
- **Atsparus temperatūros svyravimams ir šoninėms jėgoms dėl rutulinių guolių.**
- **Puiki elektromagnetinė izoliacija.**

TESA linijinio matuoklio liestukai pasižymi itin geru atkartojamumu bei patvarumu.

**Privalumai:**

Dėl Vitron apsauginės movos labai tinka dirbant su aušinimo ir tepimo priemonėmis. Ypač tinka kelių matavimo taškų matavimo įrenginiams.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Naudojamas universaliai visiems tiksliems matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

**Tiekimo sudėtis:**

Rinkinys po 10 × matavimo liestukų Nr. 434783.

**Priedai pasirinktinai:**

Matavimo antgaliai, spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui.

**Techninis aprašymas**

Liestuko kelias	10,3 mm
Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm)	$1 + 4 \times L \text{ } \mu\text{m}$

Apsauginis apvalkalas	Viton
Matavimo ribos (diapazonas)	±5 mm
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške	0,9 N
Atsikartojimas	0,05 µm
Matavimo kaiščių iškėlimas	mechanin.
Suderinamumas	TESA
IP apsaugos klasė	IP 65
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Antgaliai