



## Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, radialinis, Tipas: GT62



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	434785 GT62
GTIN	7630041112610
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalaus naudojimo tikslusis linijinio matavimo liestukas.

- **Kūginis matavimo kaištis.**
- **Elektroninis matavimo signalų stiprintuvas užtikrina dar didesnę tikslumą.**
- **Koto Ø 8 mm, užspaudžiamas visas ilgis.**
- **Atsparus temperatūros svyravimams ir šoninėms jėgoms dėl rutulinių guolių.**
- **Puiki elektromagnetinė izoliacija.**

TESA linijinio matuoklio liestukai pasižymi itin geru atkartojamumu bei patvarumu.

Liestukas **su dideliu matavimo diapazonu.**

#### Privalumai:

Dėl Vitron apsauginės movos labai tinka dirbant su aušinimo ir tepimo priemonėmis. Ypač tinka kelių matavimo taškų matavimo įrenginiams.

#### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Paskirtis:

Naudojamas universaliai visiems tiksliams matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

#### Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgaliai, spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	±5 mm
-----------------------------	-------

Suderinamumas	TESA
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške	0,9 N
Matavimo kaiščių iškėlimas	mechanin. / vakuum.
Atsikartojimas	0,05 μm
Liestuko kelias	10,3 mm
Apsauginis apvalkalas	Viton
Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm)	$1 + 4 \times L \text{ μm}$
IP apsaugos klasė	IP 65
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Antgaliai