

**HOLEX****Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, chromuoti, Raktų skaičius: 23****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 613960 23     |
| GTIN             | 4045197463821 |
| Produktų klasė   | 62A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

**Techninis aprašymas**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Raktų skaičius              | 23                      |
| Raktų dydžių matmenys       | metrais                 |
| Žiedo padėtis               | 15 laipsniai            |
| Medžiaga                    | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius                   | chromuotas              |
| Produkto pavadinimo požymis | chromuoti               |
| Produkto rūšis              | Veržliaraktis           |

## Priedai

|   |            |
|---|------------|
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm  | 613950 16  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm   | 613950 7   |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm  | 613950 14  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 20 mm  | 613950 20  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm | 613950 5,5 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 34 mm  | 613950 34  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm  | 613950 22  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 32 mm  | 613950 32  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm  | 613950 10  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm  | 613950 18  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm  | 613950 21  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm  | 613950 17  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 24 mm  | 613950 24  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 30 mm  | 613950 30  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm   | 613950 9   |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 15 mm  | 613950 15  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm  | 613950 13  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm  | 613950 11  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 27 mm  | 613950 27  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm   | 613950 8   |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm   | 613950 6   |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm  | 613950 19  |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm  | 613950 12  |