



## Antgalių rinkinys su sukimo rankena 17 vnt., ESD



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676225
GTIN	4013288183934
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška** atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

#### Turinys:

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674200 dyd. 1/89; 2/89; 3/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674220 dyd. 1/89; 2/89; 3/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674247 dyd. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Po 1 vnt. panašų į Nr. 674250 dyd. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 674260 dyd. 5,5/89

ESD atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676415 su „Rapidaptor“ greitojo keitimo griebtuvu C/E 6,3

### Techninis aprašymas

Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus

Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme
Gamintojo pavadinimas	KK 60 ESD
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Dalių skaičius	17
Rankena	Atsuktuvo rankena
rankenoje paslepiama teleskopinė geležtė	ne
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

## Priedai

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX10/89 mm	674250 TX10/89
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis / visas ilgis 6/89 mm	674247 6/89
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3 Ašmenų plotis / visas ilgis 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/89 mm	674200 2/89
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/89 mm	674220 1/89
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/89 mm	674200 3/89
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX25/89 mm	674250 TX25/89
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX30/89 mm	674250 TX30/89
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/89 mm	674220 3/89
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX15/89 mm	674250 TX15/89
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/89 mm	674220 2/89

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus  
profilis Šešiabriaunis / visas ilgis 3/89 mm

674247 3/89

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus  
profilis Šešiabriaunis / visas ilgis 5/89 mm

674247 5/89

Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C  
6,3 ir E 6,3su greitojo keitimo griebtuvu, ESD Šešiabriaunio  
laikiklis 6,3 mm

676415 6,3

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas  
ilgis TX20/89 mm

674250 TX20/89

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų  
dydis / visas ilgis 1/89 mm

674200 1/89

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus  
profilis Šešiabriaunis / visas ilgis 4/89 mm

674247 4/89