

**Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: GDR12110****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

074054 GDR12110

GTIN

3165140910682

Produktų klasė

03B

Aprašymas**Modelis:**

Akumuliatorinis smūginis suktuvas.

- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**

Kompaktiškas smūginis suktuvas **labai tiksliam darbui.**

- **Puikus valdymas dėl trumpo konstrukcinio ilgio.**
- **Didesnis tikslumas: 2 lygių Power-Control tam, kad būtų išvengta mažesnių varžtų persukimo.**
- **Ilgiau tarnauja, nes EC varikliui nereikia šepetėlių.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui net ir tamsiose vietose.**

Privalumai:

Patogus valdymas dėl trumpo konstrukcinio ilgio.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073859.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2600 min ⁻¹
Svoris	0,9 kg
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
Smūgių skaičius	0 - 3100 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	110 Nm
Pakuotė	Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
Gamintojo pavadinimas	GDR 12V-110
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimali vibracija pagal EN	10 m/s ²
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Vidinis šešiabriaunis
standartinis naudojimas	Strong
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M12
Akumulatoriaus talpa	3 Ah
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	1200 min ⁻¹
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa
B12 V

073855 B12