



Akumulatorinis kniediklis PowerBird® Pro



Užsakymo data

Užsakymo numeris	770507
GTIN	4007081942706
Produktų klasė	74A

Aprašymas

Modelis:

Prietaisas be laidų lanksčiam naudojimui.

Privalumai:

Greitas darbas ir didelis našumas, elektroninis valdymas užtikrina veikimą.

Tiekimo sudėtis:

Su ličio jonų akumuliatoriumi Nr. 770529 ir įkrovikliu Nr. 770528 2 dyd. plastikiniame lagaminėlyje. Antgaliai 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 ir 17 / 45.

Prietaiso eiga: 25 mm

aklinsioms kniedėms iš visų medžiagų iki: 6,4 mm

Įmušimo jėga: 15000 N

Akumuliatoriaus talpa: 18 Ah

Akumuliatoriaus įtampa: 2,1 V

Svoris su akumuliatoriumi: 2 kg

Techninis aprašymas

Prietaiso eiga	25 mm
Įmušimo jėga	15000 N
aklinsioms kniedėms iš visų medžiagų iki	6,4 mm

Svoris su akumuliatoriumi	2 kg
Akumuliatoriaus talpa	18 Ah
Akumuliatoriaus įtampa	2,1 V
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis

Priedai

Ličio jonų greitai keičiamas akumuliatorius Talpa 2,1 Ah	770529 2,1
Įkroviklis Tipas 2	770528 2