



## Akumuliatorinis gręžtuvas be akumulatoriaus ir įkroviklio, Tipas: 71161164



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070200 71161164
GTIN	4014586887340
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

#### 2 ir 4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas

- Skirtas tiksliems gręžimo ir sukimo rezultatams.
- Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklų ilgam naudojimui nepavargstant.
- Maksimali darbo pažanga su AMPShare 18V ProCore akumulatoriais: COOLPACK 2.0 technologija užtikrina 135% ilgesnį akumulatoriaus veikimo laiką. Moderniausia elementų technologija ir pažangus akumulatoriaus valdymas užtikrina 87% daugiau energijos nei įprasti akumulatoriai.

#### Privalumai:

Su QuickIN MAX sąsaja.

#### Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio. Yra griebtuvas, diržo segtukas ir transportavimo lagaminas. **Be akumulatoriaus ir įkroviklio.**

#### Pastaba:

Tinkamus akumulatorius, įkroviklius ir starterių rinkinius rasite Nr. 073851 - 073866.

## Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	800 min <sup>-1</sup>
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	45 Nm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein E 18 V
Gamintojo pavadinimas	ASCM 18 QMSelect
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	50 mm
Pakuotė	Lagaminas
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	90 Nm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus sūkių skaičius 4. greitis	3850 min <sup>-1</sup>
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
standartinis naudojimas	Heavy Duty
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	25 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	400 - 400 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius 3. greitis	1950 min <sup>-1</sup>
Svoris	1,5 kg
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	4-jų greičių reduktorius. 18V
USP2	tinka medienai ir plienui, greitojo užspaudimo griebtuvo tvirtinimo diapazonas 1,5-13, be akumulatoriaus

---

## Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,  
akumulatoriaus įtampa FE18 V

---

073835 FE18