



Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: GSR1215



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070240 GSR1215
GTIN	3165140727495
Produktų klasė	03B

Aprašas

Aprašymas:

Bosch akumuliatorinis gręžtuvas,

- **kompaktiškas, našus 12 V akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP) apsaugos sistemomis.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 2x 12 V / 2 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, transportavimo lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073852 ir t.t. bei 073866.

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Gamintojo pavadinimas: GSR 12V-15

Variklio sandara: 2-jų polių variklis

Akumuliatorių kiekis: 2

Akumuliatoriaus talpa: 2 A·h

Akumuliatoriaus įtampa: 12 V

maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje: 15 N·m

Techninis aprašymas

Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 1300 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	15 N·m
Svoris	1 kg
standartinis naudojimas	Medium
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 380 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	GSR 12V-15
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Variklio sandara	2-jų polių variklis
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	19 mm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	30 N·m
Akumulatoriaus talpa	2 A·h
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	0 - 10 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Akumuliatorių kiekis	2

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B12 V	073851 B12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas AL1130CV	073866 AL1130CV