



Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: GSR1220HX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070241 GSR1220HX
GTIN	3165140910675
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis gręžtuvas,

- **kompaktiškas, našus 12 V akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP) apsaugos sistemomis.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

Išskirtinis galios ir svorio santykis, sukimo momentas iki 20 Nm, nors mažas svoris ir minimalus galvos ilgis 163 mm.

Ilgą eksploataavimo trukmę užtikrina **bešepetėlinis EC variklis**,

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu, L-BOXX, diržo segtuku, antgalių laikikliu, 4 spalvotais segtukais, 1/2 L-BOXX įdėklų įkrovikliui, 1/2 L-BOXX įdėklų prietaisui.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073866.

Pakuotė: Sisteminis lagaminas (L-Boxx)

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Gamintojo pavadinimas: GSR 12V-20HX

Variklio sandara: Bešepetėlinis variklis

Akumuliatorių kiekis: 2

Akumuliatoriaus rūšis: Ličio jonai

Akumuliatoriaus talpa: 3 Ah

Akumuliatoriaus įtampa: 12 V

Techninis aprašymas

Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Gamintojo pavadinimas	GSR 12V-20HX
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 1300 min ⁻¹
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	20 Nm
Pakuotė	Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	0 - 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 400 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	18 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
standartinis naudojimas	Strong
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
Svoris	0,7 kg
Akumuliatoriaus talpa	3 Ah
Akumuliatorių kiekis	2
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Suktuvus

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa
B12 V

073852 B12

Akumuliatorių įkroviklis Tipas AL1130CV

073866 AL1130CV

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa
B12 V

073855 B12