



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: GSB1215



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070104 GSB1215
GTIN	3165140727518
Produktų klasė	03B

Aprašas

Aprašymas:

Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.

- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.**
- **Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.**
- **Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).**
- **Integruota LED lemputė, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**
- **Greitojo užveržimo griebtuvas.**

Tvirtas ir patogus akumuliatorinis suktuvas sveria tik **1 kg**.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 2x 12 V / 2,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu ir transportavimo lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073851 ir t.t. bei 073866 ir t.t.

Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Gamintojo pavadinimas: GSB 12V-15

Akumuliatoriaus talpa: 2 A·h

Akumuliatoriaus įtampa: 12 V

Variklio sandara: Variklis su šepetėliais
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje: 15 N·m
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje: 30 N·m

Techninis aprašymas

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1300 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 380 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	< 2,5 m/s ²
Akumulatoriaus talpa	2 A·h
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	15 N·m
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Variklio sandara	Variklis su šepetėliais
Svoris	1 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	19 mm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	10,5 m/s ²
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	30 N·m
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1 - 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	10 mm
Gamintojo pavadinimas	GSB 12V-15
standartinis naudojimas	Medium
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa
B12 V

073851 B12

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa
B12 V

073852 B12

Akumuliatorių įkroviklis Tipas AL1130CV

073866 AL1130CV