



Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, ilgas modelis, Raktų skaičius: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614210 11
GTIN	4018754058341
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 614600 / 614200 / 614900: Dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;**
- **didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	11
Kilpos pusė AS-drive	taip

Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 19 mm	614200 19
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 24 mm	614200 24
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 16 mm	614200 16
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 22 mm	614200 22
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 13 mm	614200 13
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 17 mm	614200 17
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 10 mm	614200 10
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 21 mm	614200 21
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 18 mm	614200 18
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 27 mm	614200 27
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 30 mm	614200 30