



Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: M18BRAIW/0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074013 M18BRAIW/0
GTIN	4002395006670
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir **galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu**, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui. Tvirtas **metalinis reduktoriaus korpusas** ir ergonomiška **rankena viduryje su minkštu įdėklų**. Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo, LED darbo zonos apšvietimas. Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apsučių skaičiaus valdymu. **REDLINK PLUS™ elektronika** – unikalus galingumo valdymas:

- **Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu – akumuliatoriumi.**
- **Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.**

Akumuliatorinis smūginis suktuvas M18 BRAIW-0 su 3/8 colio šešiabriauniu laikikliu.

- **Kompaktiškas, vos 307 mm ilgio smūginis kampinis suktuvas.**
- **2 šviesumo lygiai maksimaliam lankstumui.**

Privalumai:

Su REDLINK PLUS™ elektronika.

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073808.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	14,8 m/s ²
Įrankių laikiklio matmenys	3/8 in
maksimalus sukimo momentas 2 pakopa	76 Nm
Smūgių skaičius 1 pakopa	0 - 2400 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	M18BRAIW-0
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis kvadratas
standartinis naudojimas	Strong
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Smūgių skaičius 2 pakopa	0 - 3400 min ⁻¹
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M14
Tipas	M18BRAIW/0
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa	40 Nm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Svoris	1,1 kg
Akumuliatorių kiekis	0
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinka medžiagoms	Plienas
Smūgių skaičius	0 - 2400 min ⁻¹
Produkto rūšis	Suktuvas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius High Output™ Akumulatoriaus tipas MHB3

073808 MHB3

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Ličio jonų akumuliatorius M18B5 Akumuliatoriaus tipas MB18	073816 MB18