



Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: M18FQID



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074010 M18FQID
GTIN	4002395277636
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir **galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu**, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui. Tvirtas **metalinis reduktoriaus korpusas** ir ergonomiška **rankena viduryje su minkštu įdėklu**. Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo, LED darbo zonos apšvietimas. Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apsukų skaičiaus valdymu. **REDLINK PLUS™ elektronika** – išskirtinis galios valdymas:

- **Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu – akumuliatoriniu.**
- **Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.**

DRIVE CONTROL™ užtikrina greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais. **M18 FUEL™ SURGE™ 1/4 colio šešiabriaunis impulsinis suktuvas**

- **Smūginis mechanizmas alyvos vonelėje su FLUID-DRIVE™ technologija, skirtas ypač tyliam darbui ir ilgesniam tarnavimo laikui.**
- **4-ame pavarų lygyje prietaisas automatiškai įjungia tuščiosios eigos sūkius, idealiai tinka, pvz., savisriegiams varžtams.**

Detalus aprašymas:

Tvirtas ir **galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas** su **bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu**, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui.

Privalumai:

Impulsinis suktuvas su REDLINK PLUS™ elektronika.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, HD dėže, segtuku prie diržo.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073808.

Techninis aprašymas

Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
Smūgių skaičius 2 pakopa	0 - 2900 min ⁻¹
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M14
Įrankių laikiklio pavaros profilis	HEX (E 6,3)
Gamintojo pavadinimas	M18FQID-502X
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maksimali vibracija pagal EN	12 m/s ²
Smūgių skaičius 4 pakopa	0 - 3700 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa	40 Nm
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumuliatoriaus talpa	5 Ah
Svoris	1,8 kg
standartinis naudojimas	Strong
Smūgių skaičius 3 pakopa	0 - 3700 min ⁻¹
Tipas	M18FQID
Smūgių skaičius 1 pakopa	0 - 1800 min ⁻¹
Akumuliatorių kiekis	2
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas

Produkto rūšis

Smūginis suktuvas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C

073840 M1218C

Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18

073816 MB18

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC

073840 M1218FC