



Skaitmeninis gylmatis IP 67 su wi-fi, Matavimo diapazonas: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	418703 200
GTIN	4059192058364
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Moderni, efektyvi matavimo sistema. Matavimo plokštumos tiksliai šlifautos. Su išankstinio matmenų nustatymo funkcija (Preset), pvz.: atstumams matuoti su matavimo antgaliu Nr.418630. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu Ø 1,5mm, 5mm ilgio. Didelis LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis, integruota, belaidė duomenų išvestis i-wi, atsparus drėgmei ir dulkėms, tarnavimo laikas apie 3 metus.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630. Belaidis duomenų perdavimas į i-wi imtuvą Nr. 498912.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Tiltelio ilgis	100 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	16×4 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Eksplotavimo trukmė	26000 h

Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Sąsaja	MAHR i-wi radijo ryšio sistema
Matavimo ribos (diapazonas)	0 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/418703-200>