



Karūninis gręžtuvas, Tipas: 72705761



Užsakymo data

Užsakymo numeris	076520 72705761
GTIN	4014586886077
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- Didelė magneto laikymo jėga ir apsauginis jungiklis garantuoja saugų darbą visose padėtyse.
- Integruotas aušinimo skysčio tiekimas, kad pjūvis būtų švaresnis ir įrankis patvaresnis.
- Patogus magneto laikymo jėgos rodmuo.
- Dešininė/ kairinė eiga (ir sriegiant).
- Optimalaus svorio konstrukcija.

Kompaktiškas, lengvas, 2 greičių magnetinis karūninis gręžtuvas. Labai siauras magnetinis padas, tik 70 mm pločio. Puikiai tinka T karkaso profilių apdirbimui. Puikus funkcionalumas ir jutiklis virstant.

Tiekimo sudėtis:

Su aušinimo skysčio indu, tvirtinimo diržu, 1 centravimo kaiščiu, kabliu drožlėms, lagaminu.

Priedai pasirinktinai:

Reikia teirautis.

Pastaba:

HM karūninius gręžtus ir laikiklius rasite Nr. 119000. Tinkami QuickIN-Max laikikliai ir HM karūniniai gręžtai maks. DM 100 mm tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	1100 W
maksimalus gilavimo Ø	31 mm
maksimalus pritrinimo Ø	16 mm
Įrankių laikiklio forma	QuickIN
maksimalus gręžimo Ø pliene	12 - 35 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
Ilgis	311 mm
Magnetinio pado ilgis	186 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	400 - 1600 min ⁻¹
Svoris	11 kg
Gamintojo pavadinimas	KBU35-2Q
maksimalus sriegimo Ø pliene	M14 mm
Magnetinio pado plotis	70 mm
Plotis	198 mm
Tinklo įtampa	230 V
Aukštis	603 mm
Darbinė eiga	135 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	130 - 520 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Karūninis gręžtuvas

Priedai

HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65

HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26