



## LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumulatoriaus, 18 V, Tipas: GLIVARI



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	073205 GLIVARI
GTIN	3165140600422
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai kompaktiškas akumuliatorinis LED šviestuvas su sukiojama galvute. Galima keisti šviesos spindulį (koncentruotas ir išsklaidytas) ir apšvietimo kampą – yra 9 padėtys.

#### Tiekimo sudėtis:

**Akumuliatorinė lempa be akumulatoriaus ir įkroviklio.**

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073866.

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	GLI VARI LED
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Svoris be akumulatoriaus	300 g

Šviesos srautas	420 lm
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
ATEX zona	Nera
Produkto pavadinimo požymis	18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

## Priedai

Ličio jonų akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas, įtampa B18 V	073851 B18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV	073866 1880CV
Ličio jonų akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas, įtampa B18 V	073853 B18