



LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumulatoriaus, 18 V, Tipas: M18SLED



Užsakymo data

Užsakymo numeris	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

Tvirti stipriai šviečiantys prožektoriai su ličio jonų akumulatoriumi. **Tvirti prožektoriai su ličio jonų akumulatoriumi ir TRUEVIEW™ technologija.**

- Šviestuvą galima pasukti iki 1.250 liumenų.
- Veikimo nuotolis 650 m.
- 4 šviesumo lygiai maksimaliam lankstumui.

Taškinio ir plataus srauto šviesos spindulio režimai.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tinka:

Milwaukee 18 V akumuliatoriai (Nr. 073816 MB18 ir 073827 MB18).

Tiekimo sudėtis:

Akumuliatorinė lempa be akumulatoriaus ir be įkroviklio.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	M18SLED-0
Akumulatoriaus įtampa	18 V
IP apsaugos klasė	IP 54

Šviesos srautas, 2 lygis	1200 lm
Akumuliatorių kiekis	0
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Svoris be akumuliatoriaus	1000 g
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Šviesos srautas	1250 lm
Apšvietimo priemonės	LED modulis
ATEX zona	Nera
Produkto pavadinimo požymis	18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius M18B5 Akumuliatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C