



## Smūginis gręžtuvas / perforatorius, Tipas: GBH226F



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	075510 GBH226F
GTIN	3165140859202
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirti perforatoriai su **SDS-plus įrankio laikikliais** leidžia dirbti labai našiai.

- **Sankaba nuo perkrovos saugo tiek dirbantįjį, tiek prietaisą.**
- **Laipsniškas sūkių skaičiaus reguliavimas ir švarus gręžimas.**
- **Universaliai naudojamas, nes turi kalto funkciją (sukimo stabdiklis).**
- **Dešininė / kairinė eiga užstrigusių grąžtų atlaisvinimui.**
- **Keičiamas griebtuvas greitam pakeitimui tarp smūginio gręžimo į betoną ir paprasto gręžimo į medieną ir metalą.**
- **Fiksatorius gręžimui į medieną arba plieną**
- **27 % mažiau vibracijos nei ankstesniame modelyje dėl aktyvaus vibracijos slopintuvo.**

#### Privalumai:

Smūgio energija 2,7 J.

#### Tiekimo sudėtis:

Su papildoma rankena, prietaiso šluoste. Su 13 mm greitojo užveržimo griebtuvu, keičiamu griebtuvu SDS-plus, gylio ribotuvu, lagaminu.

#### Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073866.

### Techninis aprašymas

Svoris	2,9 kg
--------	--------

Smūgių energija	2,7 J
maksimali vibracija pagal EN	16,5 m/s <sup>2</sup>
Gamintojo pavadinimas	GBH 2-26 F
maksimalus smūgių skaičius	4000 min <sup>-1</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	26 mm
Įrankių laikiklio forma	SDS-Plus
Naudojama galia	830 W
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
Kotas	SDS Plus
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Lagaminas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius

## Priedai

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmisilgas Grąžto Ø 8 mm	787045 8
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 8 mm	787040 8
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmisilgi su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 10 mm	787060 10
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmisilgas Grąžto Ø 6 mm	787045 6
1/4 colio universalių kietmetalio grąžtų rinkinys (E 6,3) Grąžto Ø 4-10 mm	787057 4-10
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmisilgas Grąžto Ø 10 mm	787045 10

HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 10 mm	787047 10
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 4 mm	787047 4
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 6 mm	787047 6
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmisilgi su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 8 mm	787060 8
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmisilgas Grąžto Ø 12 mm	787045 12
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 5 mm	787047 5
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 6 mm	787040 6
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 4 mm	787040 4
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 5 mm	787040 5
Universalių grąžtų rinkinys Grąžto Ø 4-10 mm	787050 4-10
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 12 mm	787040 12
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmisilgi su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 12 mm	787060 12
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 10 mm	787040 10
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 8 mm	787047 8
Universalių grąžtų rinkinysilgas Grąžto Ø 6-12 mm	787055 6-12