



Akumuliatorinis diskinis pjūklas, Tipas: GKS1226



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078183 GKS1226
GTIN	3165140895217
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Patogus laikyti 12 V / 3,0 Ah akumuliatorinis diskinis pjūklas.

- **Kompaktiškiausias savo klasės prietaisas patogiam darbui.**
- **Puikiai matoma LED-ais apšviesta pjūvio linija.**
- **Išskirtinė ergonominija: plona rankena ir mažas svoris (tik 1,4 kg) – maksimalus komfortas dirbant.**
- **Tvirtas padas iš aliuminio – precizinis pjovimas.**
- **Dulkių nusiurbimo adapteris tinka Bosch nusiurbimo sistemai.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su įkrovikliu, medienos siaurapjūkliu, lygiagretaus ribotuvo / kreipiamosios adapteriu, nusiurbimo adapteriu, šešiabriauniu raktu ir L-BOXX 238.

Pastaba:

Pjovimo diskus rasite pagal kodą 583920.

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 ir Nr. 073866.

Techninis aprašymas

Svoris	1,4 kg
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Akumulatoriaus talpa	3 Ah

Modelis	Rankinis diskinis pjūklas
Gamintojo pavadinimas	GKS12V-26
Pjovimo disko Ø	85 mm
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
Pjūklo kiaurymės Ø	15 mm
maksimalus sūkių skaičius	1400 min ⁻¹
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus pjovimo gylis	26,5 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B12 V	073855 B12
Diskinio pjūklo diskas medienai, kintamojo žingsnio dantys Pjūklo Ø D 85 mm	583950 85
Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL1240	073866 GAL1240