



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Aliumininės universalios kopėčios, 4 dalių, su skersiniu, Skersinių kiekis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	966105 10
GTIN	4031405313101
Produktų klasė	98G

**Aprašymas****Modelis:**

Pristatomos, išskečiamos kopėčios ir darbinė pakyla viename. Jeigu norite naudoti kaip darbinę pakylą, turite įsigyti pagrindą ir turėklus (prašome jų teirautis pas mus atskirai). 6 automatiškai užsifiksuojantys plieniniai lankstai užtikrina darbo saugumą. Atstumas tarp skersinių 280 mm. Stovi tvirtai ir patikimai, galima saugiai dirbti – tai užtikrina 2 nivello® traversos ir iš abiejų pusių neslidūs nivello® kopėčių padai. Traversos kabos laisvai, jos prisukamos iš dviejų pusių skersinių apačioje.

**Standartas:****DIN EN 131.****Pastaba:**

Pirkdami šias kopėčias gausite ir standartus atitinkančius pritaikytus skersinius.

**Techninis aprašymas**

Kopėčių ilgis, ištiestų	2,85 m
Ilgis, sulankstytų	0,35 m
Plotis, sulankstytų	0,99 m

Svoris	12,5 kg
Gylis, sulankstytų	0,25 m
Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie	4 m
Pakopų skaičius	2×2 + 2×3
Skersinio plotis	0,93 m
Aukštis kaip darbinės pakylės	0,63 m
Kopėčių ilgis, kai jos išskėstos	1,49 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Universalios kopėčios