



Akumuliatorinis diskinis pjūklas, Tipas: M18FMCS



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078207 M18FMCS
GTIN	4002395289288
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Integruotas vidinio šešiabriaunio raktų laikiklis.

Rankinis ir galingas 18V / 5,0 Ah akumuliatorinis diskinis pjūklas metalui skirtas pjauti vamzdžius, profilius, srieginius strypus ir laidų kanalus.

- **Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis greitam pjovimui.**
- **REDLINK PLUS™ elektronika su skaitmenine apsauga nuo perkrovos dar didesniai galingumui.**
- **Metaliniai kabliai saugiam prietaiso pakabinimui.**
- **Šaltas, trumpas, nekibirkščiuojantis pjūvis.**
- **Pjovimo gylio reguliavimas be jokių įrankių, pjūviams nuo 1 iki 57 mm.**

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu, 2x ličio jonų akumulatoriais, 34 dantų HM pjovimo disku ir transportavimo lagaminu (HD-Box).

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir Nr. 073839. Tinkamus diskinius pjūklus rasite Nr. 078212 dyd. 150X20T34.

Techninis aprašymas

Pjovimo disko Ø	150 mm
-----------------	--------

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 18 V
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Maksimalus pjūvio gylis 90°	57 mm
maksimalus sūkių skaičius	3900 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Svoris	2,8 kg
Akumulatoriaus talpa	5 Ah
Pjūklo kiaurymės Ø	20 mm
Gamintojo pavadinimas	M18FMCS-502X
Modelis	Rankinis diskinis pjūklas
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C