



Smulkiadantė 1/2 colio perjungiamo terklė su sukama rankena ir išmetikliu



Užsakymo data

Užsakymo numeris	640495
GTIN	3148519063554
Produktų klasė	63V

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Įprastai naudojant darbinis kampas yra 6°, naudojant sukamąją rankeną – 0°. Su perjungimo plokšte į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Dantų skaičius: 60

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
visas ilgis	300 mm
Dantų skaičius	60
Produkto rūšis	Terklė