

**Mažas kampinis šlifuoKLIS GWS Akumulatorius, Tipas: 12-76****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077100 12-76
GTIN	3165140913393
Produktų klasė	03C

Aprašymas**Modelis:**

Patogus 12 V / 3,0 Ah **akumulatorinis kampinis šlifuoKLIS** skirtas **pjovimui mažaisiais pjovimo diskais Ø 76 mm** (kiaurymės skersmuo 10 mm) siaurose vietose. Su galingu EC varikliu, fiksuojamu sukliu.

Tiekimo sudėtis:

Su L-BOXX, L-BOXX dėklu 1/2 akumulatoriui ir įkrovikliui, greitojo įkrovimo prietaisu GAL 12V-40 Professional, 2 × sintetine derva surišti pjovimo diskai, 1 × kietmetalinis pjovimo diskas, Inox ekspertas, 76 × 10 × 1 mm, apsauginis gaubtas.

Pastaba:

Tinkamus mažuosius pjovimo diskus ir fikساتorius rasite nuo Nr. 563050.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	19500 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	13,5 m/s ²
Akumulatoriaus talpa	3 Ah
Svoris	0,9 kg
maksimalus pjovimo gylis	16 mm

Variklio sandara	bešepetėlinis EC variklis
maksimalus disko Ø	76 mm
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Gamintojo pavadinimas	GWS 12V-76
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Pjūklo kiaurymės Ø	10 mm
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis

Priedai

Mažasis pjovimo diskas PREMIUM*** YPAČ PLONAS Disko Ø 75 mm	563050 75
Įspraustinė mažam pjovimo diskui Tinka kiaurymių Ø 10 mm	563070 10
Mažasis pjovimo diskas PREMIUM*** YPAČ PLONAS Disko Ø 50 mm	563050 50
Mažasis pjovimo diskas PREMIUM*** YPAČ PLONAS Disko Ø 63 mm	563050 63
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B12 V	073855 B12
Įspraustinė mažam pjovimo diskui Tinka kiaurymių Ø 6 mm	563070 6