



Kampinis šlifuoכלis GWS, Tipas: 19-125CIE



Užsakymo data

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 077109 19-125CIE |
| GTIN | 3165140838382 |
| Produktų klasė | 03C |

Aprašymas

Modelis:

1900 W variklis su sūkių skaičiaus reguliatoriumi.

Labai galingas 1900 W kampinis šlifuoכלis maksimaliam produktyvumui ir geriausiai darbuotojo apsaugai

- **Labai patvarus dėl tiesiogiai aušinamo variklio, Constant-Electronic, perkrovos saugiklio ir patvarių anglinių šepetėlių.**
- **Patogus darbas dėl siauro korpuso su Softgrip paviršiumi.**
- **Papildoma rankena vibravimo sumažinimui iki 40 % ir darbui nepavargstant (EN 60745).**
- **Darbuotojas puikiai apsaugomas KickBack Stop stabdžiu, pakartotinio paleidimo saugikliu, apsauginiu gaubtu ir mažinant vibravimą.**

Tiekimo sudėtis:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------|--------|
| Ilgis | 311 mm |
| maksimalus pjovimo gylis | 34 mm |
| Naudojama galia | 1900 W |
| maksimalus disko Ø | 125 mm |
| Kickbackstop | taip |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Svoris | 2,4 kg |
| maksimali vibracija pagal EN | 6 m/s ² |
| Gamintojo pavadinimas | GWS 19-125 CIE |
| Ypatybė | Sūkių skaičiaus elektronika |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip |
| Aukštis | 103 mm |
| Sūkių skaičiaus diapazonas | 2800 - 11500 min ⁻¹ |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Produkto rūšis | Kampinis šlifluoklis |