

**3M****Žiedlapinis šlifavimo diskas 969F Cubitron™ II, lėkštelė iš stiklo pluošto plokščias, Ø 115 mm, Grūdelių dydis: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	565495 60
GTIN	4054596196926
Produktų klasė	53F

**Aprašymas****Modelis:**

Dengtas **precizinės formos Cubitron™ II** keraminiais grūdeliais **maksimaliam našumui ir patvarumui**.

Idealiai tinka briaunų apdirbimui.

**Paskirtis:**

Idealu sunkiai apdirbamų plienų **greitam** ir **šaltam šlifavimui** galingais kampiniais šlifuokliais.

**Techninis aprašymas**

Forma	plokščia
Grūdėtumas	60
Disko Ø	115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		