

**3M****Žiedlapinis šlifavimo diskas 969F Cubitron™ II, lėkštelė iš stiklo pluošto plokščias, Ø 125 mm, Grūdelių dydis: 60****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 565496 60     |
| GTIN             | 4054596197084 |
| Produktų klasė   | 53F           |

**Aprašymas****Modelis:**

Dengtas **precizinės formos Cubitron™ II** keraminiais grūdeliais **maksimaliam našumui ir patvarumui**.

Idealiai tinka briaunų apdirbimui.

**Paskirtis:**

Idealu sunkiai apdirbamų plienų **greitam** ir **šaltam šlifavimui** galingais kampiniais šlifuokliais.

**Techninis aprašymas**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Grūdėtumas                       | 60                         |
| Kiaurymės Ø                      | 22,23 mm                   |
| Forma                            | plokščia                   |
| Šlifavimo priemonės              | Keraminiai grūdeliai (CER) |
| Šlifavimo priemonių kodas        | Keramika                   |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 %                    |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Produkto pavadinimo požymis      | Ø 125 mm                     |
| optimaliai parinkta medžiagai    | INOX                         |
| optimaliai parinkta medžiagai    | Plienas                      |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s                       |
| Produkto rūšis                   | Žiedlapinis šlifavimo diskas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka     |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka     |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka     |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | tinka     |                |           |
| INOX                            | tinka     |                |           |
| Ti                              | tinka     |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka     |                |           |
| sausasis                        | tinka     |                |           |