



Teleskopinė terkšlė, 1/2 colio, tolygiai ištraukiama



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 640290 |
| GTIN | 4000896116591 |
| Produktų klasė | 630 |

Aprašas

Aprašymas:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Fiksuojama fiksavimo žiedu. Su perjungimo svirtimi į dešinę ar kairinę eigą. **Maksimalus leistinas sūkio momentas 600 Nm.**

Tolygiai prailginama 410–590 mm.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Tinkamas :

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

visas ilgis: 410 – 590 mm

Dantų skaičius: 32

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|--------------|
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| visas ilgis | 410 - 590 mm |
| Dantų skaičius | 32 |