

**Garant****Hidraulinis matavimo stovas (su magnetiniu padu), Iškyša: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

440600 300

GTIN

4045197889805

Produktų klasė

41D

**Aprašymas****Modelis:**

Stovas su magnetiniu padu ir **ergonomišku jungikliu-rankenėle**. Našus feritinis magnetas su nušlifotomis kontaktinėmis plokštumomis kitoje pusėje ir nušlifauta prizmės apačia, kad būtų galima uždėti ant velenų ir cilindrinų detalių. **Patogus suimti plastikinis** magnetinio pado korpusas yra atsparus smūgiams ir termiškai izoliuotas.

**Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi** – visi lankstai fiksuojami centrine fiksavimo rankenėle. Hidraulinė sistema, užpildyta alyva, su dvigubomis tarpinėmis, saugančiomis nuo alyvos išbėgimo. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. **Didelis ir guma aptrauktas smagratis** (Ø 54 mm), kad būtų lengviau priveržti ir atlaisvinti fiksatorių. Lankstinės svirtys prie indikatoriaus laikiklio pasukamos 360° kampu, palenkiamos 180° kampu ir tinka indikatoriams, kurių koto Ø 6 ir 8 mm arba prizmė.

**Tiekimo sudėtis:**

Lankstinė svirtis Nr. 440610 300 ir magnetinis padas Nr. 440620 1.

**Pastaba:**

Hidrauliniai matavimo stovai, kai neužfiksuoti, gali atlaikyti didelius temperatūros svyravimus. Reikia šiek tiek laiko, kol alyva išlygina temperatūrą. Užspaudimo būsenoje galimas maksimalus 15 °C temperatūrų skirtumas be didelių slėgio nuokrypių. Tai gali pažeisti stovą arba laikomus daiktus.

## Techninis aprašymas

Prijungimo sriegio suregulavimas	šoninis
Sukibimo jėga	1000 N
Prijungimo sriegis	M8
Magnetinio pado aukštis	58 mm
Magnetinio pado plotis	56 mm
Išnešimas	300 mm
Magnetinio pado ilgis	75 mm
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

## Priedai

Magnetinis padas Tipas 1	440620 1
Atsarginis smagratis Tipas A	440626 A
Hidraulinė lankstinė svirtis (be magnetinio pado) Iškyša 300 mm	440610 300
Atsarginiai stūmokliai Tipas 4	440830 4
Žvaigždinė rankena Tipas 4	440850 4
Fiksavimo varžtas M3 indikatoriaus laikikliui	440858
Reguliavimo varžtas M4×0,35 indikatoriaus laikikliui	440859
Indikatoriaus laikiklis	440860
Tarpinių rinkinys Tipas 1	440855 1