

Garant**Hidraulinis matavimo stovas (su magnetiniu padu), Iškyša: 400mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 440600 400 |
| GTIN | 4045197889812 |
| Produktų klasė | 41D |

Aprašymas**Modelis:**

Stovas su magnetiniu padu ir **ergonomišku jungikliu-rankenėle**. Našus feritinis magnetas su nušlifotomis kontaktinėmis plokštumomis kitoje pusėje ir nušlifauta prizmės apačia, kad būtų galima uždėti ant velenų ir cilindrinų detalių. **Patogus suimti plastikinis** magnetinio pado korpusas yra atsparus smūgiams ir termiškai izoliuotas.

Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi – visi lankstai fiksuojami centrine fiksavimo rankenėle. Hidraulinė sistema, užpildyta alyva, su dvigubomis tarpinėmis, saugančiomis nuo alyvos išbėgimo. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. **Didelis ir guma aptrauktas smagratis** (Ø 54 mm), kad būtų lengviau priveržti ir atlaisvinti fiksatorių. Lankstinės svirtys prie indikatoriaus laikiklio pasukamos 360° kampu, palenkiamos 180° kampu ir tinka indikatoriams, kurių koto Ø 6 ir 8 mm arba prizmė.

Tiekimo sudėtis:

Lankstinė svirtis Nr. 440610 400 ir magnetinis padas Nr. 440620 1.

Pastaba:

Hidrauliniai matavimo stovai, kai neužfiksuoti, gali atlaikyti didelius temperatūros svyravimus. Reikia šiek tiek laiko, kol alyva išlygina temperatūrą. Užspaudimo būsenoje galimas maksimalus 15 °C temperatūrų skirtumas be didelių slėgio nuokrypių. Tai gali pažeisti stovą arba laikomus daiktus.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Sukibimo jėga | 1000 N |
| Prijungimo sriegis | M8 |
| Magnetinio pado plotis | 56 mm |
| Magnetinio pado ilgis | 75 mm |
| Magnetinio pado aukštis | 58 mm |
| Išnešimas | 400 mm |
| Prijungimo sriegio sureguliuojimas | šoninis |
| Produkto rūšis | Matavimo trikojis |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Atsarginis smagratis Tipas A | 440626 A |
| Magnetinis padas Tipas 1 | 440620 1 |
| Hidraulinė lankstinė svirtis (be magnetinio pado) Iškyša 400 mm | 440610 400 |
| Atsarginiai stūmokliai Tipas 4 | 440830 4 |
| Žvaigždinė rankena Tipas 4 | 440850 4 |
| Fiksavimo varžtas M3 indikatoriaus laikikliui | 440858 |
| Reguliavimo varžtas M4×0,35 indikatoriaus laikikliui | 440859 |
| Indikatoriaus laikiklis | 440860 |
| Tarpinių rinkinys Tipas 1 | 440855 1 |