

Garant**Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklavimo prietaisas su duomenų išvado įrenginiu, Ženklavimo aukštis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	444000 300
GTIN	4045197889829
Produktų klasė	41F

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas padas su nušlifuoju pagrindu ir purvo surinkimo grioveliais. Ergonomiškas, patogus plastikinis dangtelis su Santoprene® danga. Plokščia ženklavimo adata su kietlydinio galu – paprastas žymėjimas net ir siauruose grioveliuose, keičiama. Nulenkiamas ir nuimamas apsauginis dangtelis, kad dirbant niekas nesusižalotų. Žymėti galima nuo 0, todėl brėžinių matmenis galima perkelti tiesiogiai be skaičiavimo klaidų. Labai gerai matomas, ryškus LCD ekranas, 11 mm. Su duomenų išvestimi. Yra tikslusis reguliatorius ir fiksavimo varžtas.

Detalus aprašymas:

Tvirtas padas su nušlifuoju pagrindu ir purvo surinkimo grioveliais. Ergonomiškas, patogus plastikinis dangtelis su Santoprene® danga. Plokščia ženklavimo adata su kietlydinio galu – paprastas žymėjimas net ir siauruose grioveliuose, keičiama, žymėti galima nuo 0. Todėl brėžinių matmenis galima perkelti tiesiogiai be skaičiavimo klaidų. Nulenkiamas ir nuimamas apsauginis dangtelis, kad dirbant niekas nesusižalotų. Yra tikslusis reguliatorius ir fiksavimo varžtas. Labai gerai matomas, ryškus LCD ekranas, 11 mm. Su duomenų išvestimi.

Funkcija:

- **Galimybė nustatyti nulines vertes kiekvienoje pozicijoje**
- **Preset**
- **mm / colių perjungimas**

- Duomenų išvadas RS232 Proximity
- Reikšmių užlaikymo funkcija

Tiekimo sudėtis:

Su ženklavimo adata Nr. 444010 dyd. 75.

Baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948.

Techninis aprašymas

Matavimo liniuotės skerspjūvis	30×12 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė	0,01 mm
Pado plotis	110 mm
Leistina paklaida	0,04 mm
Ženklavimo aukštis	300 mm
Pado ilgis	165 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Skaitmenų aukštis	11 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	E1
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklavimo prietaisas

Paslaugos

Kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis
Maksimalios matavimo ribos 300 mm

024630 300

Priedai

Atsarginė ženklinimo adata kietlydinio galu Ilgis 75 mm	444010 75
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Atsarginė ženklinimo adata kietlydinio galu Ilgis 150 mm	444010 150