

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-840, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094264 10

GTIN

10076490475571

Produktų klasė

04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-840. Labai geras balansas tarp tvirtumo, patogumo ir judesių laisvės, todėl labai tinka kintamo pobūdžio darbams. **Be silikono**, todėl išvengiama metalinių dalių užteršimo silikono dalelėmis. Ypatingai gerai tinka mažų ir vidutinio dydžio komponentų montavimui, universaliems darbams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis

10

Serija

HyFlex®

Apsaugos kategorija

Kategorija II

Pirštinių rūšis

Universalios pirštinės

Turinys

12

Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Pagrindo medžiaga	Nailonas, spandeksas
Danga	Puta iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	200 mm
Spalva	juoda / pilka
Svoris	11,6 g
Mezgimo technologija	15G
Norma	EN 407
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Puta iš nitrilo
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Produkto rūšis	Universalios pirštinės