

Garant**Precizinis aukščio ženklinimo prietaisas su lupa, Ženklinimo aukštis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

443450 300

GTIN

4045197889904

Produktų klasė

41F

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas padas su nušlifuotu pagrindu ir purvo surinkimo grioveliais. Ergonomiškas, patogus plastikinis dangtelis su Santoprene® danga. Nuskaitymas be paralakso, ryški skalė. **Papildoma lupa optimaliam nuskaitymui.** Visos skalės dalys matinės ir chromuotos. Yra tikslusis reguliatorius ir fiksavimo varžtas. Plokščia ženklinimo adata su kietlydinio galu – paprastas žymėjimas net ir siauruose grioveliuose, keičiama, žymėti galima nuo 0. Todėl brėžinių matmenis galima perkelti tiesiogiai be skaičiavimo klaidų. Nulenkiamas ir nuimamas apsauginis dangtelis, kad dirbant niekas nesusižalotų.

Detalus aprašymas:

Tvirtas padas su nušlifuotu pagrindu ir purvo surinkimo grioveliais. Ergonomiškas, patogus plastikinis dangtelis su Santoprene® danga. Plokščia ženklinimo adata su kietlydinio galu – paprastas žymėjimas net ir siauruose grioveliuose, keičiama, žymėti galima nuo 0. Todėl brėžinių matmenis galima perkelti tiesiogiai be skaičiavimo klaidų. Nulenkiamas ir nuimamas apsauginis dangtelis, kad dirbant niekas nesusižalotų. Yra tikslusis reguliatorius ir fiksavimo varžtas.

Papildoma lupa optimaliam nuskaitymui. Visos skalės dalys matinės ir chromuotos.

Tiekimo sudėtis:

Su ženklinimo adata Nr. 444010 dyd. 75.

Techninis aprašymas

Ženklavimo aukštis	300 mm
Leistina paklaida	0,05 mm
Pado ilgis	165 mm
Matavimo liniuotės skerspjūvis	30×12 mm
Nonijaus skalė	1/50 mm
Pado plotis	110 mm
Kalibravimas	E1
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklavimo prietaisas

Paslaugos

KalibravimasAukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	024630 300
DAkS kalibravimasAukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	024640 300

Priedai

Atsarginė ženklavimo adata kietlydinio galu Ilgis 75 mm	444010 75
---	-----------